

## ラックーン哺乳瓶、キャップ (ディスポーザブル)

### 特徴

- ✦ 開封後、即使用ができます。
- ✦ 災害などの緊急非常時の対応に。
- ✦ 純水にて洗浄後、高圧蒸気滅菌機 121℃にて滅菌。
- ✦ クリーンルーム内にてパックシール。
- ✦ 各種哺乳瓶10本包のパックシール。
- ✦ 哺乳瓶100ml、200mlの2種類。
- ✦ 完全密封シールされた哺乳瓶の長期間の無菌保持が可能。
- ✦ 材質は耐熱・耐薬品性に優れたポリプロピレン製。



※写真の哺乳瓶キャップ(ピンク)は現在(イエロー)になっております。

名称	型式	材質	入数(1箱)	包装
※ ディスポ哺乳瓶100ml	MR-100	ポリプロピレン	500本	10本
※ ディスポ哺乳瓶200ml	MR-200	ポリプロピレン	500本	10本
哺乳瓶キャップ	KR	ポリプロピレン	100個	なし
※ ディスポ哺乳瓶キャップ	YR-CS	ポリプロピレン	500個	10個
哺乳瓶キャップ	KR-CS	シリコン	50個	なし
終末殺菌用哺乳瓶キャップ	WR-C	ポリプロピレン	100個	なし

(洗浄滅菌済の商品は、※印のついたディスポ製品のみとなります。)

無駄のない様に各種分けて、包装の上密封シールされておりますので、適宜ご自由にご選定いただけますようお願いいたします。なお、まことに勝手ながら、ご発注に際しては、型式をご指示いただきますようお願い申し上げます。