

## 調乳ユニット部品

①採水ノズル【CMA4255R2】



採水ノズル 1.5Sヘルル付

②クランプ【CP2K1.5S】




2Kクランプ CP2K-1.5S

③キャップ【CLFB1.5S】



ヘルルキャップ CLF-B-1.5S

④パッキン【GSC1.5SPTFE】



ヘルルガasketB型 GS-C-1.5S PTFE

### ★採水口の取付方法★

使用時:①+④を②で締める

終了時:③+④を②で締める



#### 【注意】

④(パッキン)は、①(ノズル)や③(キャップ)の間に挟む部品です。ノズルやキャップを装着後、②(クランプ)で締めます。

●採水口セット【SAISUI-S】…①~④セット

⑤攪拌子【A-80】




攪拌子 φ15×L80

⑥採水ホース【SR7\*12】



調乳用採水ホース  
φ7 x φ12 x 2m

### ★接続方法★



採水口

採水ホース

ポット

攪拌子

⑦調乳用ポット【CP-●】



調乳用ポット ●L

<ホース径比較>



調乳ユニット用  
採水ホース

分注機用  
シリコンチューブ

製造販売元

**M** 三田理化工業株式会社

本社 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中2-8-2  
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102

mail : [sales@racoon.co.jp](mailto:sales@racoon.co.jp)

【ホームページ】

<https://www.racoon.co.jp/>

TEL : 06-6458-0971 FAX : 06-6458-2393  
TEL : 03-3812-5371 FAX : 03-3812-5041

お気軽にお問い合わせください!



JQA-QMA16886